

SONOREX SUPER RK 1028 / H

Hochleistungs-Ultraschallbäder
für die Reinigung oder Probenbehandlung
in wässrigen Flüssigkeiten

High-power ultrasonic baths
for cleaning or sample treatment
in aqueous fluids

Cuves à ultrasons de haute puissance
pour le nettoyage ou le traitement des échantillons
dans solutions aqueuses





RK 1028









RK 1028 H

SONOREX SUPER RK 1028	SONOREX SUPER RK 1028	SONOREX SUPER RK 1028
Bestell-Nr.	Code No.	N° réf.
322 - 230 V EU-Stecker CEE 7/7	322 - 230 V EU plug CEE 7/7	322 - 230 V EU fiche CEE 7/7
322-GB - 230 V GB-Stecker BS 1363	322-GB - 230 V GB plug BS 1363	322-GB - 230 V GB fiche BS 1363
322-CH - 230 V CH-Stecker SEV 1011: T12	322-CH - 230 V CH plug SEV 1011: T12	322-CH - 230 V CH fiche SEV 1011: T12
322-1 - 115 V US-Stecker NEMA 5-15	322-1 - 115 V US plug NEMA 5-15	322-1 - 115 V US fiche NEMA 5-15
SONOREX SUPER RK 1028 H	SONOREX SUPER RK 1028 H	SONOREX SUPER RK 1028 H
Bestell-Nr.	Code No.	N° réf.
324 - 230 V EU-Stecker CEE 7/7	324 - 230 V EU plug CEE 7/7	324 - 230 V EU fiche CEE 7/7
324-GB - 230 V GB-Stecker BS 1363	324-GB - 230 V GB plug BS 1363	324-GB - 230 V GB fiche BS 1363
324-CH - 230 V CH-Stecker SEV 1011: T12	324-CH - 230 V CH plug SEV 1011: T12	324-CH - 230 V CH fiche SEV 1011: T12
324-1 - 115 V US-Stecker NEMA 5-15	324-1 - 115 V US plug NEMA 5-15	324-1 - 115 V US fiche NEMA 5-15
Schwingwanne	Oscillating tank	Cuve oscillante
Innenmaße: 500 × 300 × 200 mm, L × B × T	Internal dimensions: 500 × 300 × 200 mm, l × w × d	Dimensions intérieures: 500 × 300 × 200 mm, L × l × P
Inhalt: 28,0 Liter	Capacity: 28.0 litres	Capacité: 28,0 litres
Arbeitsinhalt: 19,0 Liter	Operating volume: 19.0 litres	Capacité de travail: 19,0 litres
Füllstandsmarkierung	Filling level mark	Marque de remplissage
Wannenmaterial: Edelstahl 1.4301	Tank material: stainless steel AISI 304	Matériau de la cuve: acier inox AISI 304
Ablauf: Kugelhahn G ½, Seite links	Outlet: ball valve G ½, left side	Écoulement: robinet à bille G ½, côté gauche
Ultraschall	Ultrasound	Ultrason
Ultraschall-Spitzenleistung: 1200 W entspricht 4-facher Ultraschall-Nennleistung	Ultrasonic peak power: 1200 W corresponds to 4 times ultrasonic nominal power	Puissance de pointe des ultrasons: 1200 W correspond à 4 fois supérieure puissance nominale des ultrasons
Ultraschall-Nennleistung: 300 W	Ultrasonic nominal power: 300 W	Puissance nominale des ultrasons: 300 W
Ultraschallfrequenz: 35 kHz	Ultrasonic frequency: 35 kHz	Fréquence des ultrasons: 35 kHz
Pulsfunktion	Pulse function	Fonction d'impulsion
Sweep	Sweep	Sweep
Schwingsysteme: 8	Oscillating systems: 8	Systèmes oscillants: 8
Bedienung: Drehgriff	Control: turning knob	Commande: bouton tournant
Zeiteinstellung: ■ 1–15 min, ± 5 % ■ Dauerbetrieb (∞)	Time setting: ■ 1–15 min, ± 5 % ■ Continuous operation (∞)	Réglage de la durée: ■ 1–15 mn, ± 5 % ■ Fonctionnement continu (∞)

Temperierung – RK 1028 H	Temperature control – RK 1028 H	Réglage de température – RK 1028 H
Einstellbarer Temperaturbereich: 30 – 80 °C	Adjustable temperature range: 30 – 80 °C	Plage de température réglable: 30 à 80 °C
Heizleistung: 1300 W	Heating power: 1300 W	Puissance de chauffage: 1300 W
Trockenlaufschutz der Heizung	Dry run protection of heating	Protection contre le fonctionnement à sec du chauffage
Gehäuse	Housing	Boîtier
Außenmaße: (ohne Griffe und Kugelhahn) 535 x 325 x 400 mm, L x B x H	External dimensions: (without handles and ball valve) 535 x 325 x 400 mm, l x w x h	Dimensions extérieures: (sans poignées et robinet à bille) 535 x 325 x 400 mm, L x l x H
Gehäusematerial: Edelstahl 1.4301	Housing material: stainless steel AISI 304	Matériau du boîtier: acier inox AISI 304
Griffe: an den Seiten	Handles: on sides	Poignées: en cotés
Schutzgrad: IP 32	Degree of protection: IP 32	Indice de protection: IP 32
Stromversorgung	Power supply	Alimentation électrique
Betriebsspannung: 230 V~ (± 10 %), 50/60 Hz alternativ 115 V~ (± 10 %), 50/60 Hz	Mains supply: 230 V~ (± 10 %), 50/60 Hz alternatively 115 V~ (± 10 %), 50/60 Hz	Tension de service: 230 V~ (± 10 %), 50/60 Hz alternative 115 V~ (± 10 %), 50/60 Hz
Stromaufnahme: RK 1028: 230 V – 1,4 A; 115 V – 2,7 A RK 1028 H: 230 V – 7,0 A; 115 V – 14,0 A	Current consumption: RK 1028: 230 V – 1.4 A; 115 V – 2.7 A RK 1028 H: 230 V – 7.0 A; 115 V – 14.0 A	Consommation de courant: RK 1028: 230 V – 1,4 A; 115 V – 2,7 A RK 1028 H: 230 V – 7,0 A; 115 V – 14,0 A
Ableitstrom: < 3,5 mA	Leakage current: < 3.5 mA	Courant de fuite: < 3,5 mA
Netzkabel: fest am Gerät, 2 m	Mains cable: fixed on the device, 2 m	Câble d'alimentation: fixée sur le dispositif, 2 m
Schutzklasse: I	Protection class: I	Classe de protection: I
Aufstellungsbedingungen	Environmental conditions	Conditions d'installation
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 – 40 °C	Permissible ambient temperature: 5 – 40 °C	Température ambiante autorisée: 5 à 40 °C
Zulässige relative Feuchte bis 31 °C: 80 %	Permissible relative humidity to 31 °C: 80 %	Humidité relative admise jusqu'à 31 °C: 80 %
Zulässige relative Feuchte bis 40 °C: 50 %	Permissible relative humidity to 40 °C: 50 %	Humidité relative admise jusqu'à 40 °C: 50 %
Versandinformationen	Shipping information	Informations d'expédition
Gewicht kg: netto brutto RK 1028 14,2 16,7 RK 1028 H 14,2 17,5	Weight kg: net gross RK 1028 14.2 16.7 RK 1028 H 14.2 17.5	Poids kg: net brut RK 1028 14,2 16,7 RK 1028 H 14,2 17,5
Verpackung: 660 x 455 x 460 mm, L x B x H	Packing: 660 x 455 x 460 mm, l x w x h	Emballage: 660 x 455 x 460 mm, L x l x H
Medizinprodukt Klasse I	Medical device class I	Dispositif médical de classe I
Gewährleistung: 2 Jahre	Warranty period: 2 years	Garantie: 2 ans
Zubehör	Accessories	Accessoires
Deckel D 1028 Edelstahl bei Verwendung von Einhängkörben Bestell-Nr. 3011	 Lid D 1028 stainless steel when using insert baskets Code No. 3011	Couvercle D 1028 acier inox en cas de l'utilisation le panier à accrocher N° réf. 3011
Deckel D 28 T Edelstahl bei Verwendung von Einsatzkörben Bestell-Nr. 3063	 Lid D 28 T stainless steel when using inset baskets Code No. 3063	Couvercle D 28 T acier inox en cas de l'utilisation le panier d'insertion N° réf. 3063

<p>Einhängerkorb K 28 Edelstahl 455 × 245 × 50 mm, LxBxT Maschenweite 5 × 5 mm Nutzlast max. 10 kg Bestell-Nr. 358</p> 	<p>Insert basket K 28 stainless steel 455 × 245 × 50 mm, l×w×d mesh size 5 × 5 mm max. load 10 kg Code No. 358</p>	<p>Panier à accrocher K 28 acier inox 455 × 245 × 50 mm, L×l×P largeur de mailles 5 × 5 mm charge utile max. 10 kg N° réf. 358</p>
<p>Einsatzkorb K 29 EM Edelstahl innen 470 × 240 × 45 mm, LxBxT Maschenweite 4 × 4 mm Nutzlast max. 10 kg Korbträger KT 30 erforderlich Bestell-Nr. 688</p> 	<p>Inset basket K 29 EM stainless steel int. 470 × 240 × 45 mm, l×w×d mesh size 4 × 4 mm max. load 10 kg Basket holder KT 30 required Code No. 688</p>	<p>Panier d'insertion K 29 EM acier inox int. 470 × 240 × 45 mm, L×l×P largeur de mailles 4 × 4 mm charge utile max. 10 kg Porte-panier KT 30 nécessaire N° réf. 688</p>
<p>Korbträger KT 30 für K 29 EM Edelstahl Bestell-Nr. 7517</p> 	<p>Basket holder KT 30 for K 29 EM stainless steel Code No. 7517</p>	<p>Porte-panier KT 30 pour K 29 EM en acier inox N° réf. 7517</p>
<p>Silikon-Noppenmatte SM 29 für K 28 und K 29 EM 2 Stück à 235 × 245 mm Bestell-Nr. 178</p> 	<p>Silicone knob mat SM 29 for K 28 und K 29 EM 2 piece à 235 × 245 mm Code No. 178</p>	<p>Natte silicone à noppes SM 29 pour K 28 und K 29 EM 2 pièces à 235 × 245 mm N° réf. 178</p>
<p>Laborkolbenhalter ZF 28 Edelstahl zur flexiblen Fixierung im Einhängerkorb Bestell-Nr. 3525</p> 	<p>Holder for laboratory flasks ZF 28 stainless steel for flexible fixing to the insert basket Code No. 3525</p>	<p>Fixation pour flacons de laboratoire ZF 28 acier inox pour une fixation flexible dans le à accrocher N° réf. 3525</p>
<p>Gerätehalter GH 28 Edelstahl 455 × 250 mm, LxB Nutzlast max. 10 kg Bestell-Nr. 290</p> 	<p>Utensil holder GH 28 stainless steel 455 × 250 mm, l×w max. load 10 kg Code No. 290</p>	<p>Porte-utensile GH 28 acier inox 455 × 250 mm, L×l charge utile max. 10 kg N° réf. 290</p>
<p>Einhängewanne KW 28-0 Kunststoff PP ungelocht mit Deckel innen 437 × 230 × 155 mm, LxBxT Bestell-Nr. 717</p> 	<p>Insert tub KW 28-0 polypropylene non-perforated with lid int. 437 × 230 × 155 mm, l×w×d Code No. 717</p>	<p>Cuve d'insertion KW 28-0 polypropylène non perforée avec couvercle int. 437 × 230 × 155 mm, L×l×p N° réf. 717</p>
<p>Folientestrahmen FT 40 Edelstahl Prüfen von Ultraschallbädern 420 × 430 mm, LxB Bestell-Nr. 3094</p> 	<p>Frame for foil test FT 40 stainless steel checking of ultrasonic baths 420 × 430 mm, l×w Code No. 3094</p>	<p>Cadre pour test à la feuille FT 40 acier inox contrôle de cuve à ultrasons 420 × 430 mm, L×l N° réf. 3094</p>
<p>Transportwagen TW 40 Edelstahl mit feststellbaren Rollen Höhe 635 mm Bestell-Nr. 8330</p> 	<p>Transport cart TW 40 stainless steel with lockable rolls height 635 mm Code No. 8330</p>	<p>Chariot transporteur TW 40 acier inox avec galets blocables hauteur 635 mm N° réf. 8330</p>
<p>Untergestell UG 40 Edelstahl mit höhenverstellbaren Füßen ohne Laufrollen Höhe 560 bis 580 mm Bestell-Nr. 8325</p> 	<p>Base frame UG 40 stainless steel with height adjustable feet without rolls height 560 to 580 mm Code No. 8325</p>	<p>Châssis UG 40 acier inox avec pieds réglables sans galets courants hauteur 560 à 580 mm N° réf. 8325</p>
<p>Einsatzstreifen ES 4 Edelstahl für 4 Einsatzbecher Bestell-Nr. 382</p> 	<p>Beaker holder ES 4 stainless steel for 4 inset beakers Code No. 382</p>	<p>Porte-bécher ES 4 acier inox pour réception de 4 béchers d'insertion N° réf. 382</p>

<p>Einsatzbecher SD 06 Glas, 600 ml Ø 84 mm, Höhe 125 mm mit Ring, Deckel Bestell-Nr. 330</p>		<p>Inset beaker SD 06 glass, 600 ml dia. 84 mm, height 125 mm with ring, lid Code No. 330</p>	<p>Bécher d'insertion SD 06 verre, 600 ml Ø 84 mm, hauteur 125 mm avec bague, couvercle N° réf. 330</p>
<p>Einsatzbecher PD 06 Kunststoff, 600 ml Ø 86 mm, Höhe 125 mm mit Ring, Deckel Bestell-Nr. 299</p>		<p>Inset beaker PD 06 plastic, 600 ml dia. 86 mm, height 125 mm with ring, lid Code No. 299</p>	<p>Bécher d'insertion PD 06 plastique, 600 ml Ø 86 mm, hauteur 125 mm avec bague, couvercle N° réf. 299</p>
<p>Einsatzbecher EB 05 Edelstahl, 600 ml Ø 88 mm, Höhe 110 mm mit Ring, Deckel Bestell-Nr. 340</p>		<p>Inset beaker EB 05 stainless steel, 600 ml dia. 88 mm, height 110 mm with ring, lid Code No. 340</p>	<p>Bécher d'insertion EB 05 acier inox, 600 ml Ø 88 mm, hauteur 110 mm avec bague, couvercle N° réf. 340</p>
<p>Ring GR 06 Bestell-Nr. 7505</p>		<p>Ring GR 06 Code No. 7505</p>	<p>Bague GR 06 N° réf. 7505</p>
<p>Einsatzkorb KD 0 Edelstahl innen Ø 75 mm, außen Ø 85 mm passend in Einsatzbecher Siebgewebe, Maschenweite 1 x 1 mm Bestell-Nr. 370</p>		<p>Inset sieve basket KD 0 stainless steel int. dia. 75 mm, ext. dia. 85 mm fits into beakers sieve cloth, mesh size 1 x 1 mm Code No. 370</p>	<p>Panier d'insertion KD 0 acier inox int. Ø 75 mm, ext. Ø 85 mm pour béchers tissue du tamis, largeur de mailles 1 x 1 mm N° réf. 370</p>
<p>Einsatzkorb PD 04 Kunststoff innen Ø 60 mm, außen Ø 75 mm passend in Einsatzbecher Boden Siebgewebe, Maschenweite 1 x 1 mm Bestell-Nr. 126</p>		<p>Inset sieve basket PD 04 plastic int. dia. 60 mm, ext. dia. 75 mm fits into beakers bottom with sieve cloth, mesh size 1 x 1 mm Code No. 126</p>	<p>Panier d'insertion PD 04 plastique int. Ø 60 mm, ext. Ø 75 mm pour béchers plancher avec tissu du tamis, largeur de mailles 1 x 1 mm N° réf. 126</p>
<p>Achtung! Keine brennbaren Chemikalien, Säuren, Chloridionen enthaltende Stoffe und Haushaltsreiniger verwenden. Reinigungsgut nicht auf den Wannenboden legen. Empfehlung: Spezialpräparate TICKOPUR - STAMMOPUR - TICKOMED</p>		<p>Caution! Do not use combustible liquids, acids, chemicals containing chloride ions and household cleaners. Do not place items on the tank bottom. Recommendation: Special agents TICKOPUR - STAMMOPUR - TICKOMED</p>	<p>Attention! Ne pas utiliser des liquides inflammables, acides, des produits chimiques contenant des ions du chlorure et des nettoyeurs de ménage. Ne poser aucun objet directement sur le fond de la cuve. Recommandation: Détergents spéciaux TICKOPUR - STAMMOPUR - TICKOMED</p>

Distributed by:



A.D. Jansen Zwolle B.V.
Faradaystraat 21
8013PH Zwolle - NL

Tel: +31 (0) 384550646
klantenservice@djaky.com
www.djaky.com

Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben unterliegen Fertigungstoleranzen.
Abbildungen beispielhaft, nicht maßstabsgerecht. Dekorationen nicht im Lieferumfang enthalten.

Subject to technical alterations without notice. Dimensions subject to production tolerances.
Illustrations exemplary, not true to scale. Decoration products are not included in delivery.

Sous réserve de modifications techniques. Les dimensions sont sujettes aux tolérances de fabrication.
Illustrations données à titre d'exemple, mesures non exactes. Décorations non vendues avec les produits.

11898d DE GB FR/2020-04